

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1050.500

Kompaktní rozváděčové skříně AE

Stát: 5.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1050.500 - Kompaktní rozváděčové skříň AE

Skříň s dveřmi z ocelového plechu, lakovaná, s montážní deskou a přírubovou deskou v podlaze.

Funkce

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo | AE 1050.500 |
| Materiál | Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění |
| Povrch | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříňe Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 4 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozměry | Šířka: 500 mm Výška: 500 mm Hloubka: 210 mm |
| Tloušťka materiálu dveří | 1,75 mm |
| Tloušťka materiálu skříňe | 1,38 mm |
| Tloušťka materiálu montážní desky | 2,5 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 449 mm x 470 mm |
| Počet dveří | 1 |
| Závěsy dveří s možností záměny | Ano |
| Počet uzávěrů | 2 |

Funkce

| | |
|-------------------|---|
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm |
| Přírubová deska | Velikost: 4 Počet: 1 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 15,997 kg |
| Brutto hmotnost | 16,6 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 500 x 500 x 210 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry |

Schválení

| | |
|------------|--|
| Schválení | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |