


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1077.500

Kompaktní rozváděčové skříně AE

Stát: 4.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1077.500 - Kompaktní rozváděčové skříň AE

Skříň s dveřmi z ocelového plechu, lakovaná, s montážní deskou a přírubovou deskou v podlaze.

Funkce

Obj. číslo	AE 1077.500
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 760 mm Výška: 760 mm Hloubka: 210 mm
Tloušťka materiálu dveří	2 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,5 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	3 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	704 mm x 730 mm
Počet dveří	1
Závěsy dveří s možností záměny	Ano
Počet uzávěrů	2

Funkce

Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Přírubová deska	Velikost: 5 Počet: 1
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	37,051 kg
Brutto hmotnost	38,56 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 760 x 760 x 210 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry

Schválení

Schválení	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK