

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1110.500

Kompaktní rozváděčové skříně AE

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1110.500 - Kompaktní rozváděčové skříň AE

Skříň s dveřmi z ocelového plechu, lakovaná, s montážní deskou a přírubovou deskou v podlaze.

Funkce

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo | AE 1110.500 |
| Materiál | Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění |
| Povrch | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 12 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozměry | Šířka: 1.000 mm Výška: 1.000 mm Hloubka: 300 mm |
| Tloušťka materiálu dveří | 2 mm |
| Tloušťka materiálu skříně | 1,5 mm |
| Tloušťka materiálu montážní desky | 3 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 939 mm x 955 mm |
| Počet dveří | 2 |
| Počet uzávěrů | 2 |

Funkce

| | |
|-------------------|--|
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm |
| Přírubová deska | Velikost: 4 Počet: P2 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 65 kg |
| Brutto hmotnost | 67,1 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 1000 x 1000 x 300 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s dvoukřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry |

Schválení

| | |
|------------|--|
| Schválení | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |