

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1213.000

Základní skříň AX z ocelového plechu

Stát: 7.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1213.000 - Základní skříň AX z ocelového plechu

Kompaktní rozváděčová skříň AX se vyraženými výstupky ve horní stěně, spodní stěně a bocích kopíruje známý systémový rastr 25 mm ze systému skříní VX25. Díky tomuto jedinečnému patentovanému systému jsou kompaktní rozváděčové skříně AX připraveny pro všechny případy rozšíření a dodatečného vybavení. Systémové komponenty a příslušenství lze snadno, rychle a bezpečně namontovat a dodatečně vybavit na lišty bez vrtání.



Funkce

| | |
|------------|--|
| Obj. číslo | AX 1213.000 |
| Výhody | Více možností vnitřního vybavení díky integrovaným vačkám skříně v systémovém rastru 25 mm v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení a naší širokou nabídkou systémového příslušenství Zachování stupně krytí (schválení UL) díky montáži lišty pro vnitřní vybavení bez vrtání Dodatečná montážní úroveň a zvýšená nosnost díky podlahové výsuvné liště Jednoduché plánování a konfigurace pomocí Rittal konfigurátoru RiPanel |
| Materiál | Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění |
| Povrch | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná |
| Barva | RAL 7035 |

Funkce

| | |
|------------------------------------|--|
| Rozsah dodávky | Skříň s dveřmi Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně Montážní deska Děrovaná dvevní lišta Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Kód IK | IK10 |
| Rozměry | Šířka: 1.000 mm Výška: 1.200 mm Hloubka: 300 mm |
| Tloušťka materiálu dveří | 2 mm |
| Tloušťka materiálu skříně | 1,5 mm |
| Tloušťka materiálu montážní desky | 2,5 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 945 mm x 1.175 mm |
| Počet dveří | 2 |
| Závěsy dveří s možností záměny | Ano |
| Uzávěr | Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm |
| Přírubová deska | Velikost: 6 Počet: P2 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 71,5 kg |
| Brutto hmotnost | 73,8 kg |

Funkce

| | |
|-------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 236,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | AX Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 1000x1200x300 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s dvoukřídlými dveřmi, s 3bodovým uzavíracím systémem |

Schválení

| | |
|-------------|--|
| Schválení | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certifikáty | Stupeň krytí |
| Vysvětlení | Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration |