

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1304.600

Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová

Stát: 30.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1304.600 - Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová

Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Stříška se sklonem 30° dopředu. Modré zbarvení těsnění umožňuje jeho jasné odlišení od potravin.



Funkce

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | HD 1304.600 |
| Provedení | Skříň s hygienickým designem |
| Změna výroby | Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová, má od června 2020 novou montážní desku kompaktní rozváděčové skříně AX. |
| Materiál | Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Montážní deska: ocelový plech Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 |
| Povrch | Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná Těsnění: modrá barva (RAL 5010) |
| Rozsah dodávky | Skříňka Dveře s nasazeným těsněním Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska |

Funkce

| | |
|-------------------------------------|---|
| Rozměry | Šířka: 310 mm Výška vpředu: 430 mm Výška vzadu: 549 mm Hloubka: 210 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 250 mm x 355 mm |
| Úhel otevření dveří | 125° |
| Kód IK | IK08 |
| Základní materiál | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 10,5 kg |
| Brutto hmotnost | 11 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 35,48 |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Funkce

| | |
|---------------|---|
| Popis výrobku | HD Compact enclosure, WxHxD: 310x430(H1)x549(H2)x210 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal |
|---------------|---|

Schválení

| | |
|------------|--|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration |