


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1308.600

Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová

Stát: 7.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1308.600 - Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová

Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Stříška se sklonem 30° dopředu. Modré zabarvení těsnění umožňuje jeho jasné odlišení od potravin.



Funkce

Obj. číslo	HD 1308.600
Provedení	Skříň s hygienickým designem
Změna výroby	Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová, má od června 2020 novou montážní desku kompaktní rozváděčové skříně AX.
Materiál	Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Montážní deska: ocelový plech Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch	Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skříňka Dveře s nasazeným těsněním Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska

Funkce

Rozměry	Šířka: 390 mm Výška vpředu: 650 mm Výška vzadu: 769 mm Hloubka: 210 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	330 mm x 575 mm
Úhel otevření dveří	125°
Počet uzávěrů	2
Kód IK	IK08
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Balení	1 ks
Netto hmotnost	17,575 kg
Brutto hmotnost	18,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	57,47
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

Funkce

ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	HD skříň, 390x650,769x209

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration
