

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1360.000

# Základní skříň AX z ocelového plechu

Stát: 2.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1360.000 - Základní skříň AX z ocelového plechu

Kompaktní rozváděčová skříň AX se vyraženými výstupky ve horní stěně, spodní stěně a bocích kopíruje známý systémový rastr 25 mm ze systému skříní VX25. Díky tomuto jedinečnému patentovanému systému jsou kompaktní rozváděčové skříně AX připraveny pro všechny případy rozšíření a dodatečného vybavení. Systémové komponenty a příslušenství lze snadno, rychle a bezpečně namontovat a dodatečně vybavit na lišty bez vrtání.



## Funkce

|            |  |
|------------|--|
| Obj. číslo | AX 1360.000  |
| Výhody     | Více možností vnitřního vybavení díky integrovaným vačkám skříně v systémovém rastru 25 mm v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení a naší širokou nabídkou systémového příslušenství<br>Zachování stupně krytí (schválení UL) díky montáži lišty pro vnitřní vybavení bez vrtání<br>Dodatečná montážní úroveň a zvýšená nosnost díky podlahové výsuvné liště<br>Jednoduché plánování a konfigurace pomocí Rittal konfigurátoru RiPanel |
| Materiál   | Skříň: ocelový plech<br>Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění   |
| Povrch     | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva<br>Montážní deska: pozinkovaná  |
| Barva      | RAL 7035   |

# Funkce

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Rozsah dodávky                     | Skříň s dveřmi<br>Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně<br>Montážní deska<br>Děrovaná dvevní lišta<br>Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Stupeň krytí NEMA                  | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12   |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66  |
| Type rating podle UL 50E           | Typ 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Typ 12   |
| Kód IK                             | IK10   |
| Rozměry                            | Šířka: 600 mm<br>Výška: 600 mm<br>Hloubka: 350 mm  |
| Tloušťka materiálu dveří           | 1,5 mm   |
| Tloušťka materiálu skříně          | 1,5 mm   |
| Tloušťka materiálu montážní desky  | 2,5 mm   |
| Rozměry montážní desky (Š x V)     | 550 mm x 575 mm  |
| Počet dveří                        | 1  |
| Závěsy dveří s možností záměny     | Ano  |
| Počet uzávěrů                      | 2  |
| Uzávěr                             | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr<br>Počet uzávěrů: 2<br>Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm   |
| Přírubová deska                    | Velikost: 7<br>Počet: 1  |
| Základní materiál                  | Ocelový plech  |

# Funkce

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Balení                  | 1 ks  |
| Netto hmotnost          | 26,094 kg   |
| Brutto hmotnost         | 26,34 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 105 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení                |
| Číslo celní sazby       | 94032080  |
| ETIM 9                  | EC000261  |
| ETIM 8                  | EC000261  |
| ECLASS 8.0              | 27180101  |
| Popis výrobku           | AX Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600x600x350 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry |

# Schválení

|            |  |
|------------|--|
| Schválení  | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)        |
| Vysvětlení | Prohlášení výrobce<br>Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK<br>PCF-declaration |