

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1467.500

Plastové rozváděčové skříně KS

Stát: 1.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1467.500 - Plastové rozváděčové skříň KS

Skříň s dveřmi z nenasyčeného polyesteru zesíleného skelnými vlákny, s montážní deskou. Podle přání s prosklenými dveřmi nebo bez nich. Stupeň krytí IP 56, popř. IP 66. Plynule nastavitelná hloubka montážní desky díky několika montážním rovinám ve skříni. Flexibilní vnitřní výbava dveří díky nalisovaným upevňovacím výstupkům. Vysoká stabilita díky plastu zesíleného skelnými vlákny.



Funkce

Obj. číslo	KS 1467.500
Provedení	s průhledovým oknem
Materiál	Skříň a dveře: nenasyčený polyester zesílený skelnými vlákny GFK Dveře: polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu Montážní deska: ocelový plech Průhledové okno: akrylátové sklo, 3,0 mm s gumovým těsnicím profilem po obvodu
Povrch	Skříň a dveře: bez koncové úpravy, barvený plast Montážní deska: pozinkovaná
Barva	V odstínu podobném RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená, uzavírací vložka typu Doppelbart 3 mm Montážní deska Dvojitě utěsnění na horní a spodní hraně dveří díky integrované liště na ochranu před deštěm Po stranách nalisované profily tvaru C pro libovolné nastavení hloubky montážních desek Průhledové okno ve dveřích

Funkce

Poznámka	Při dlouhodobém působení UV záření (sluneční světlo) ve spojení s větrem a deštěm může dojít k optickým změnám povrchu. Na ochranu vestavěných elektrických prvků to nemá žádný negativní vliv. Pokud nelze skříň před UV zářením chránit, doporučujeme nalakovat je nátěrem PUR. Přípustná okolní teplota -30 °C...+75 °C.
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 56
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 600 mm Hloubka: 200 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	2,5 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	545 mm x 550 mm
Počet dveří	1
Závěsy dveří s možností záměny	Ano
Počet uzávěrů	2
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
With viewing window	Ano
Základní materiál	Plast
Balení	1 ks
Netto hmotnost	14,768 kg
Brutto hmotnost	15,545 kg
Číslo celní sazby	94037000
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KS Skříň plast. 600x600x200mm, RAL7035

Schválení

Schválení

Bureau Veritas
TÜV

Vysvětlení

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK