


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1501.510

## Svorkovnicové skřínky KL

Stát: 11.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1501.510 - Svorkovnicové skříňky KL bez příruby

Lakovaná skříň s dvířky z ocelového plechu, bez přírubové desky. Krytí IP 66

## Funkce

Obj. číslo	KL 1501.510
Materiál	Skříň: ocelový plech Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu
Povrch	Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA	NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 300 mm Výška: 150 mm Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,23 kg
Brutto hmotnost	2,38 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

## Funkce

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

Popis výrobku	KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 300 x 150 x 120 mm, ocelový plech, bez montážní desky, s krytem, bez přírubové desky
---------------	---

## Schválení

---

Schválení	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	--

---

Vysvětlení	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě UK
------------	---