

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1527.010**

**Svorkovnicové skřínky KL**

Stát: 7.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1527.010 - Svorkovnicové skříňky KL Nerez ocel

Svorková skříň z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). Krytí IP 66

## Funkce

Obj. číslo	KL 1527.010
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch	Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 180
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 150 mm Výška: 150 mm Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Uzávěr	Počet uzávěrů: 4
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,4 kg
Brutto hmotnost	1,484 kg
Číslo celní sazby	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

## Funkce

---

ECLASS 8.0

27180101

---

Popis výrobku

KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 150 x 150 x 120 mm, nerez ocel 1.4301, bez montážní desky, s krytem, bez přírubové desky

## Schválení

---

Schválení

Bureau Veritas  
DNV  
UL + C-UL (listed)

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě UK