

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1528.010

## Svorkovnicové skřínky KL

Stát: 6.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1528.010 - Svorkovnicové skříňky KL Nerez ocel

Svorková skříň z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). Krytí IP 66

## Funkce

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo                         | KL 1528.010   |
| Materiál                           | Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)<br>Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě |
| Povrch                             | Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 180   |
| Rozsah dodávky                     | Skříňka s krytem<br>Rychlouzávěr včetně plastových vložek   |
| Protection category NEMA           | NEMA 4X   |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66   |
| Kód IK                             | IK08  |
| Rozměry                            | Šířka: 200 mm<br>Výška: 200 mm<br>Hloubka: 120 mm   |
| Tloušťka materiálu krytu           | 1,25 mm   |
| Tloušťka materiálu skříně          | 1,25 mm   |
| Uzávěr                             | Počet uzávěrů: 4  |
| Základní materiál                  | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)  |
| Balení                             | 1 ks  |
| Netto hmotnost                     | 2 kg  |
| Brutto hmotnost                    | 2,151 kg  |
| Číslo celní sazby                  | 84879090  |
| ETIM 9                             | EC000261  |
| ETIM 8                             | EC000261  |

## Funkce

---

ECLASS 8.0

27180101

---

Popis výrobku

KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 200 x 200 x 120 mm, nerez ocel 1.4301, bez montážní desky, s krytem, bez přírubové desky

## Schválení

---

Schválení

Bureau Veritas  
DNV  
UL + C-UL (listed)

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě UK