



# KX 1532.000 - Svorkovnicová skříň KX, ocelový plech, s přírubou

Malá skříňka KX, svorkovnicová skříňka KX, s přírubou umožňuje flexibilní vnitřní vybavení a snadné protažení kabelů při optimálním využití prostoru.



## Funkce

Obj. číslo	KX 1532.000
Materiál	Skříň: ocelový plech Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch	Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Otočné mini uzávěry Přírubové desky z ocelového plechu včetně těsnění a upevňovacího materiálu
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kód IK	IK08

# Funkce

Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 200 mm Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříňe	1,25 mm
Přírubové desky	: 1 + 1
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,723 kg
Brutto hmotnost	3,823 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,7 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KX Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 400x200x120 mm, ocelový plech, bez montážní desky, s krytem, s přírubovou deskou

# Schválení

Schválení	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certifikáty	Stupeň krytí

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě UK  
PCF-declaration