

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1533.510**

**Svorkovnicové skřínky KL**

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1533.510 - Svorkovnicové skříňky KL s přírubou

Lakovaná skříň s dvířky z ocelového plechu, s přírubovou deskou. Krytí IP 55



## Funkce

Obj. číslo	KL 1533.510
Materiál	Skříň: ocelový plech Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu
Povrch	Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Rychlouzávěr včetně plastových vložek Přírubové desky z ocelového plechu včetně těsnění a upevňovacího materiálu
Protection category NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 500 mm Výška: 200 mm Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Přírubové desky	: 2 + 2 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2

## Funkce

Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,529 kg
Brutto hmotnost	4,729 kg
Číslo celní sazby	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 500 x 200 x 120 mm, ocelový plech, bez montážní desky, s krytem, s přírubovou deskou

## Schválení

Schválení	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě UK