


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1536.510

Svorkovnicové skřínky KL

Stát: 27.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1536.510 - Svorkovnicové skříňky KL s přírubou

Lakovaná skříň s dvířky z ocelového plechu, s přírubovou deskou. Krytí IP 55



Funkce

Obj. číslo	KL 1536.510
Materiál	Skříň: ocelový plech Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch	Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Rychlouzávěr včetně plastových vložek Přírubové desky z ocelového plechu včetně těsnění a upevňovacího materiálu
Protection category NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 300 mm Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,38 mm

Funkce

Přírubové desky	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	5 kg
Brutto hmotnost	5,4 kg
Číslo celní sazby	85389099
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 400 x 300 x 120 mm, ocelový plech, bez montážní desky, s krytem, s přírubovou deskou

Schválení

Schválení	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě UK