

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1557.000

## E-box KX, ocelový plech

Stát: 11.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1557.000 - E-box KX, ocelový plech

Malá skříňka KX, E-Box KX, z ocelového plechu nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů.



## Funkce

Obj. číslo	KX 1557.000
Popis výrobku	Malá skříňka KX, E-Box KX, z ocelového plechu nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů.
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s dveřmi Montážní deska Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm Závěs 180°
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66

# Funkce

Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 200 mm Výška: 500 mm Hloubka: 120 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	175 mm x 485 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	2 mm
Uzávěr	Počet uzávěrů: 2
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	5,6 kg
Brutto hmotnost	5,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KX E-box, ŠxVxH: 200x500x120, ocelový plech, s montážní deskou, s dveřmi

# Schválení

---

Schválení	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certifikáty	Stupeň krytí
Vysvětlení	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration

---