


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1559.510

## Rozvodnicové skřínky BG

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1559.510 - Rozvodnicové skříňky BG

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrnice moduly téměř všech značek.

## Funkce

Obj. číslo	BG 1559.510
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s dveřmi Průhledové okno ve dveřích Přírubová deska ve dně skříně
Protection category NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 65
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 200 mm Hloubka: 125 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Pozice dveřního dorazu	dole
Počet nosných lišt	1
Uzávěr	Provedení uzávěru: Rychlouzávěr včetně plastových vložek Počet uzávěrů: 3
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks

## Funkce

---

Netto hmotnost	5,066 kg
Brutto hmotnost	5,333 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 600 x 200 x 125 mm, ocelový plech, s přírubovou deskou v podlaze a nosnými lištami, dveře s průhledovým oknem, se závěsy umístěnými dole

## Schválení

---

Schválení	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě