


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1578.000

E-box KX, ocelový plech

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1578.000 - E-box KX, ocelový plech

Malá skříňka KX, E-Box KX, z ocelového plechu nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů.



Funkce

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo | KX 1578.000 |
| Popis výrobku | Malá skříňka KX, E-Box KX, z ocelového plechu nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů. |
| Materiál | Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění |
| Povrch | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříňka s dveřmi Montážní deska Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm Závěs 180° |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66 |

Funkce

| | |
|-----------------------------------|--|
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozměry | Šířka: 300 mm Výška: 600 mm Hloubka: 155 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 275 mm x 585 mm |
| Tloušťka materiálu skříně | 1,25 mm |
| Tloušťka materiálu dveří | 1,25 mm |
| Tloušťka materiálu montážní desky | 2 mm |
| Uzávěr | Počet uzávěrů: 2 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 8,856 kg |
| Brutto hmotnost | 9,76 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 33,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | KX E-box, ŠxVxH: 300x600x155, ocelový plech, s montážní deskou, s dveřmi |

Schválení

| | |
|-------------|--|
| Schválení | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Certifikáty | Stupeň krytí |
| Vysvětlení | Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration |
