

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1578.500

E-boxy EB

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1578.500 - E-boxy EB

Nástěnná skříň s dvířky a montážní deskou z ocelového plechu. Stupeň krytí IP 66. Se závěsy 180°. Vyměnitelná zámková vložka, vyměnitelná za individuální zámkové systémy.

Funkce

Obj. číslo	EB 1578.500
Materiál	Skříň a dveře: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi se závěsy Závěs 180° Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm Montážní deska
Protection category NEMA	NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 300 mm Výška: 600 mm Hloubka: 155 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	275 mm x 585 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,38 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	2 mm
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm

Funkce

Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	9,5 kg
Brutto hmotnost	9,9 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	EB E-Box, ŠxVxH: 300 x 600 x 155 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s dveřmi

Schválení

Schválení	C-UL UL UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK