

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1578.520

Rozvodnicové skřínky BG

Stát: 4.7.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1578.520 - Rozvodnicové skříňky BG

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrnice moduly téměř všech značek.

Funkce

Obj. č.	BG 1578.520
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s dveřmi Průhledové okno ve dveřích Montážní deska
Protection category NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 65
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 300 mm Hloubka: 155 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	585 mm x 275 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 540 mm Výška průhledového okna: 115 mm Vzdálenost mezi spodní hranou okna a spodní hranou dveří: 92 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,38 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Pozice dvevního dorazu	dole

Funkce

Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	9.5
Brutto hmotnost	10
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177262102
ECLASS 8.0	27180101

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě