


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1578.550

Rozvodnicové skříňky BG

Stát: 19.3.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](https://www.rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1578.550 - Rozvodnicové skříňky BG

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrníkové moduly téměř všech značek.

Funkce

Obj. číslo	BG 1578.550
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s dveřmi Průhledové okno ve dveřích Montážní deska Přírubová deska ve dně skříně
Protection category NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 65
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 300 mm Hloubka: 155 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	585 mm x 275 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 540 mm Výška průhledového okna: 115 mm Vzdálenost mezi spodní hranou okna a spodní hranou dveří: 92 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,38 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Pozice dveřního dorazu	dole

Funkce

Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	9,5 kg
Brutto hmotnost	9,8 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180101

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě