

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1581.000**

**Plastové kabelové přírubové desky**

Stát: 25.6.2025 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1581.000 - Plastové kabelové přírubové desky se zeslabenými místy pro vyražení otvorů PG

Se zeslabenými místy k vyražení PG otvorů pro kabelové průchodky.



## Funkce

Obj. č.	KL 1581.000
Popis výrobku	Se zeslabenými místy k vyražení PG otvorů pro kabelové průchodky. Používá se těsnění standardních přírubových desek.
Materiál	ABS
Barva	RAL 7035
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů	12
Počet x metrický průměr PG	12 x 13.5
Rozměry	Šířka: 220 mm Hloubka: 90 mm
Vhodné pro	Typ skříně: KL
Přírubová deska	Velikost: 2
Rozsah provozních teplot	-40 °C...70 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55 při správné montáži
Number knockouts	12
Balení	5 ks

# Funkce

Netto hmotnost	0.505
Brutto hmotnost	0.604
Číslo celní sazby	73269098
EAN	4028177010888
E-Number Sweden	E3404715
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421