


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1581.100**

**Kovová přírubová deska**

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1581.100 - Kovová přírubová deska s metrickými zeslabenými místy k vyražení otvorů

Otvory pro kabelové průchodky prorazte jednoduše šroubovákem, při montáži v obvyklé poloze dole krytí IP 66.

## Funkce

Obj. číslo	SZ 1581.100
Popis výrobku	Otvory pro kabelové průchodky prorazte jednoduše šroubovákem.
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů	12 x M20
Rozměry	Šířka: 221 mm Hloubka: 90 mm
Vhodné pro	Typ skříně: KL
Přírubová deska	Velikost: 2
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66 při montáži v obvyklé poloze, tedy zesponu
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,23 kg
Brutto hmotnost	0,25 kg
Číslo celní sazby	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	Kabel. příruba plechová