

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1581.200

Kovová přírubová deska

Stát: 7.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1581.200 - Kovová přírubová deska s metrickými zeslabenými místy k vyražení otvorů

Otvory pro kabelové průchodky prorazte jednoduše šroubovákem, při montáži v obvyklé poloze dole krytí IP 66.

Funkce

Obj. číslo	SZ 1581.200
Popis výrobku	Otvory pro kabelové průchodky prorazte jednoduše šroubovákem.
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů	12 x M20
Rozměry	Šířka: 220 mm Hloubka: 90 mm
Vhodné pro	Typ skříně: KX
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55 při správné montáži
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 12K
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,23 kg
Brutto hmotnost	0,24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73079100
ETIM 9	EC000211

Funkce

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	KX Kovová přírubová deska, s metrickým předlisovaným otvorem, pro průměr kabelu M20

Schválení

Schválení	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------