


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1583.010

Rozvodnicové skřínky BG

Stát: 17.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1583.010 - Rozvodnicové skříňky BG Nerez ocel

Rozvodnicová skříň z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), vč. závěsu 180°. Krytí IP 66

Funkce

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo | BG 1583.010 |
| Materiál | Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu 180° závěsy: zinkový tlakový odlitek |
| Povrch | Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 240 180° závěsy: chromované |
| Rozsah dodávky | Skříňka s krytem 180° závěsy (2 kusy) Nosná lišta TH 35/7,5 Rychlouzávěr včetně plastových vložek |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66 |
| Rozměry | Šířka: 200 mm Výška: 300 mm Hloubka: 80 mm |
| Tloušťka materiálu skříně | 1,5 mm |
| Tloušťka materiálu dveří | 1,25 mm |
| Pozice dveřního dorazu | vpravo/vlevo |
| Počet nosných lišt | 1 |
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Rychlouzávěr včetně plastových vložek Počet uzávěrů: 2 |
| Základní materiál | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 2,35 kg |

Funkce

| | |
|-------------------|---|
| Brutto hmotnost | 2,54 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 200 x 300 x 80 mm, nerez ocel 1.4301, bez montážní desky, s krytem, nosnými lištami |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |