


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1583.520

Rozvodnicové skřínky BG

Stát: 26.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1583.520 - Rozvodnicové skříňky BG

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrníkové moduly téměř všech značek.

Funkce

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obj. číslo | BG 1583.520 |
| Materiál | Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech Okénko: polykarbonát, 4 mm |
| Povrch | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříňka s dveřmi Průhledové okno ve dveřích |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 65 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozměry | Šířka: 200 mm Výška: 300 mm Hloubka: 80 mm |
| Tloušťka materiálu skříně | 1,25 mm |
| Tloušťka materiálu dveří | 1,25 mm |
| Pozice dveřního dorazu | vlevo |
| Počet nosných lišt | 2 |
| Výřezy (počet × Ø) | 2 |
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm |

Funkce

| | |
|-----------------------------|---|
| Zavedení kabelů (počet x Ø) | 2 x M12 M20 M25 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 2,193 kg |
| Brutto hmotnost | 2,393 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 200 x 300 x 80 mm, ocelový plech, s metrickými otvory v podlaze a nosnými lištami, dveře s průhledovým oknem, se závěsy vlevo |

Schválení

| | |
|------------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |