


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1584.520

# Rozvodnicové skřínky BG

Stát: 24.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1584.520 - Rozvodnicové skříňky BG

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrníkové moduly téměř všech značek.

## Funkce

Obj. číslo	BG 1584.520
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s dveřmi Průhledové okno ve dveřích
Protection category NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 65
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 300 mm Výška: 300 mm Hloubka: 80 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Pozice dveřního dorazu	vlevo
Počet nosných lišt	2
Výřezy (počet × Ø)	2
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm

## Funkce

Zavedení kabelů (počet x Ø)	2 x M12 M20 M25
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,075 kg
Brutto hmotnost	3,18 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 300 x 300 x 80 mm, ocelový plech, s metrickými otvory v podlaze a nosnými lištami, dveře s průhledovým oknem, se závěsy vlevo

## Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě