

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1585.000

Rozvodnicové skřínky KX

Stát: 30.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1585.000 - Rozvodnicové skříňky KX Nerez ocel

Rozvodnicová skříňka KX, nerezová ocel umožňuje dobrou přístupnost díky sériovým závěsům 180° a má vysoký stupeň krytí IP 66.



Funkce

Obj. číslo	KX 1585.000
Popis výrobku	Malá skříň KX, rozvodnicová skříňka KX, z nerez oceli umožňuje flexibilní vnitřní vybavení a dobrou přístupnost díky standardním 180° závěsům.
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě Závěsy: zinkový tlakový odlitek
Povrch	Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 180 180° závěsy: chromované
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem 180° závěsy Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66

Funkce

Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 200 mm Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříňě	1,25 mm
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,2 kg
Brutto hmotnost	3,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,75
Číslo celní sazby	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KX Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 400x200x120 mm, nerez ocel 1.4301, se zavěšeným víkem, s rychlouzávěrem

Schválení

Schválení	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration