


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1588.000

E-box KX

Stát: 7.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1588.000 - E-box KX Nerez ocel

E-Box KX z nerez oceli nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů. Sériové závěsy 180° umožňují dobrý přístup do vnitřku skříně.



Funkce

| | |
|------------------------------------|--|
| Obj. číslo | KX 1588.000 |
| Popis výrobku | Malá skříňka KX, E-Box KX z nerez oceli nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů. Standardní 180° závěsy umožňují dobrou přístupnost do vnitřního prostoru skříně. |
| Materiál | Skříň: nerez ocel Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: ocelový plech Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |
| Povrch | Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 180 Montážní deska: pozinkovaná |
| Rozsah dodávky | Montážní deska Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 65 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12 |
| Rozměry | Šířka: 380 mm Výška: 300 mm Hloubka: 155 mm |

Funkce

| | |
|--------------------------------|---|
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 365 mm x 275 mm |
| Tloušťka materiálu skříně | 1,25 mm |
| Tloušťka materiálu dveří | 1,25 mm |
| Uzávěr | Počet uzávěrů: 1 |
| Základní materiál | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 6,4 kg |
| Brutto hmotnost | 6,5 kg |
| Číslo celní sazby | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | KX E-box, ŠxVxH: 380x300x155 mm, nerez ocel 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, s otočným uzávěrem |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě PCF-declaration |