

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1609.510

Rozvodnicové skřínky BG

Stát: 26.1.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1609.510 - Rozvodnicové skříňky BG

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrníkové moduly téměř všech značek.

Funkce

Obj. číslo	BG 1609.510
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s dveřmi Průhledové okno ve dveřích
Protection category NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 65
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 500 mm Výška: 300 mm Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,38 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Pozice dveřního dorazu	dole
Počet nosných lišt	1
Výřezy (počet x Ø)	48
Uzávěr	Provedení uzávěru: Rychlouzávěr včetně plastových vložek Počet uzávěrů: 2
Zavedení kabelů (počet x Ø)	48 x M20

Funkce

Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	5.193
Brutto hmotnost	5.966
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177251854
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě