

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1610.000

**Rozvodnicová skříňka KX,
z ocelového plechu, s otočným mini
uzávěrem**

Stát: 11.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1610.000 - Rozvodnicová skříňka KX, z ocelového plechu, s otočným mini uzávěrem

Nástěnná skříňka z ocelového plechu, s víkem a prosklenou plochou. Stupeň krytí IP 65 / NEMA 12. Pro montáž sběrných modulů a senzorů téměř od všech výrobců.



Funkce

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo | KX 1610.000 |
| Provedení | s prosklenými dveřmi |
| Materiál | Skříň: ocelový plech Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě Okénko: polykarbonát, 4 mm |
| Povrch | Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříň se zavěšeným víkem Prosklené okénko ve víku Otočné mini uzávěry |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 65 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |

Funkce

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód IK | IK08 |
| Rozměry | Šířka: 400 mm Výška: 200 mm Hloubka: 155 mm |
| Tloušťka materiálu krytu | 1,25 mm |
| Tloušťka materiálu skříňe | 1,25 mm |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 3,9 kg |
| Brutto hmotnost | 3,95 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 19,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | KX Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 400x200x155 mm, ocelový plech, s uzavřenou podlahou, se zavěšeným víkem a s prosklením |

Schválení

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Schválení | Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register |
| Vysvětlení | Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration |