


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1611.510

Rozvodnicové skřínky BG

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1611.510 - Rozvodnicové skříňky BG

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrnice moduly téměř všech značek.

Funkce

Obj. číslo	BG 1611.510
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s dveřmi Průhledové okno ve dveřích
Protection category NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 65
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 500 mm Hloubka: 160 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,38 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,5 mm
Pozice dveřního dorazu	vpravo
Počet nosných lišt	3
Výřezy (počet x Ø)	33
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Zavedení kabelů (počet x Ø)	33 x M20

Funkce

Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	7,39 kg
Brutto hmotnost	7,779 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 400 x 500 x 160 mm, ocelový plech, s metrickými otvory v podlaze a nosnými lištami, dveře s průhledovým oknem, se závěsy vpravo

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě