

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1612.100

# Rozvodnicová skříňka KX, z ocelového plechu, s vložkou Doppelbart

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1612.100 - Rozvodnicová skříňka KX, z ocelového plechu, s vložkou Doppelbart

Nástěnná skříňka z ocelového plechu, s dveřmi s otočným uzávěrem a prosklením. Stupeň krytí IP 65 / NEMA 12. Pro montáž sběrnicových modulů a senzorů téměř od všech výrobců.



## Funkce

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo                         | KX 1612.100   |
| Provedení                          | s prosklenými dveřmi  |
| Materiál                           | Skříň: ocelový plech<br>Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě<br>Okénko: polykarbonát, 4 mm<br>Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný |
| Povrch                             | Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva   |
| Barva                              | RAL 7035  |
| Rozsah dodávky                     | Skříň se zavěšeným víkem<br>Prosklené okénko ve víku<br>Montážní deska<br>Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm   |
| Protection category NEMA           | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 65   |

# Funkce

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Type rating podle UL 50E          | Typ 1<br>Typ 12   |
| Kód IK                            | IK08  |
| Rozměry                           | Šířka: 600 mm<br>Výška: 300 mm<br>Hloubka: 155 mm                                   |
| Tloušťka materiálu krytu          | 1,25 mm   |
| Tloušťka materiálu skříňe         | 1,25 mm   |
| Tloušťka materiálu montážní desky | 2 mm  |
| Základní materiál                 | Ocelový plech   |
| Číslo celní sazby                 | 84879059  |
| ETIM 9                            | EC000261  |
| ETIM 8                            | EC000261  |
| ECLASS 8.0                        | 27180101  |
| Popis výrobku                     | KX rozvodnicová skříňka, ŠVH: 600x300x155 mm, s montážní deskou, s otočným uzávěrem |

# Schválení

|           |      |
|-----------|------|
| Schválení | C-UL |
|-----------|------|