

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1613.000

# Rozvodnicová skříňka KX, z ocelového plechu, s otočným mini uzávěrem

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1613.000 - Rozvodnicová skříňka KX, z ocelového plechu, s otočným mini uzávěrem

Nástěnná skříňka z ocelového plechu, s víkem a prosklenou plochou. Stupeň krytí IP 65 / NEMA 12. Pro montáž sběrnicových modulů a senzorů téměř od všech výrobců.



## Funkce

Obj. číslo	KX 1613.000
Provedení	s prosklenými dveřmi
Materiál	Skříň: ocelový plech Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch	Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň se zavěšeným víkem Prosklené okénko ve víku Otočné mini uzávěry
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 65
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12

# Funkce

Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 300 mm Hloubka: 155 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříňe	1,25 mm
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	8,39 kg
Brutto hmotnost	8,84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	49,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KX Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 800x300x155 mm, ocelový plech, s uzavřenou podlahou, se zavěšeným víkem a s prosklením

# Schválení

Schválení	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
Vysvětlení	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration