


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1670.600

Svorkovnicová skříň HD

Stát: 7.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1670.600 - Svorkovnicová skříň HD

Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Celoobvodové silikonové těsnění bez mezer mezi skříní a víkem. Hygienický šestihranný uzávěr



Funkce

Obj. číslo	HD 1670.600
Provedení	Skříňe s hygienickým designem
Materiál	Skříň a kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážní úhelník: ocelový plech, pozinkovaný, 2,0 mm Šroub uzávěru: z nerez oceli Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch	Skříňka a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skříňka Kryt Montážní úhelníková lišta (předmontovaná) Těsnění a uzávěrací šrouby (přiloženy)
Rozměry	Šířka vpředu: 150 mm Šířka vzadu: 172 mm Výška vpředu: 150 mm Výška vzadu: 172 mm Hloubka: 80 mm
Kód IK	IK08

Funkce

Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,6 kg
Brutto hmotnost	1,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,45
Číslo celní sazby	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	HD Skříňka 1.4301, 150x150x80mm, IP65

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
PCF-declaration