


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1674.600

Svorkovnicová skříň HD

Stát: 29.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1674.600 - Svorkovnicová skříň HD

Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Celoobvodové silikonové těsnění bez mezer mezi skříní a víkem. Hygienický šestihranný uzávěr



Funkce

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | HD 1674.600 |
| Provedení | Skříň s hygienickým designem |
| Materiál | Skříň a kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážní úhelník: ocelový plech, pozinkovaný, 2,0 mm Šroub uzávěru: z nerez oceli Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 |
| Povrch | Skříňka a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm Těsnění: modrá barva (RAL 5010) |
| Rozsah dodávky | Skříňka Kryt Montážní úhelníková lišta (předmontovaná) Těsnění a uzávěrací šrouby (přiloženy) |
| Rozměry | Šířka vpředu: 300 mm Šířka vzadu: 327 mm Výška vpředu: 200 mm Výška vzadu: 227 mm Hloubka: 120 mm |
| Kód IK | IK08 |

Funkce

| | |
|-------------------------------------|--|
| Základní materiál | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 3,692 kg |
| Brutto hmotnost | 3,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 14,39 |
| Číslo celní sazby | 84879090 |
| ETIM 9 | EC002713 |
| ETIM 8 | EC002713 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | HD Skříňka 1.4301, 300x200x120mm, IP65 |

Schválení

| | |
|-----------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
PCF-declaration