

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1683.630

Skříňka pro tlačítka HD

Stát: 4.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1683.630 - Skříňka pro tlačítka HD

Řešení skříňky s výřezem pro tlačítka, sladěné s požadavky potravinářského průmyslu. Celoobvodové silikonové těsnění bez mezer mezi skříní a víkem. Hygienický šestihranný rychlouzávěr.



Funkce

Obj. číslo	HD 1683.630
Provedení	Skříň s hygienickým designem
Materiál	Skříň a kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Šroub uzávěru: z nerez oceli Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch	Skříňka a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skříňka Kryt s výřezy pro tlačítka Těsnění a uzávěrací šrouby (přiloženy)
Rozměry	Šířka vpředu: 100 mm Šířka vzadu: 122 mm Výška vpředu: 220 mm Výška vzadu: 242 mm Hloubka: 90 mm
Vzdálenost otvorů	60 mm
Výřezy (počet x Ø)	3 x 30,5 mm

Funkce

Kód IK	IK08
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Uzávěr	Provedení uzávěru: Hygienický šestihranný uzávěr. Počet uzávěrů: 4
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,61 kg
Brutto hmotnost	1,667 kg
Číslo celní sazby	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	HD skříň pro tlačítka, ŠVH: 100 × 220 × 90 mm, nerez ocel, 1.4301, 3 výřezy pro tlačítka, Ø 30,5 mm