


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 1919.500

## Nástěnné skřínky EL, dvoudílné

Stát: 2.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 1919.500 - Nástěnné skříňky EL, dvoudílné s otočným rámem

Nástěnná skříň 2dílná s otočným rámem. Krytí IP 55

## Funkce

Obj. číslo	EL 1919.500
Provedení	s otočným rámem
Popis výrobku	Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému rámu.
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Otočný rám: ocelový plech Čelní dveře: hliníkový protlačovaný profil, akrylátové sklo, 3 mm
Povrch	Skříň a otočný rám: základní barva a práškový nástřik Čelní dveře: eloxované
Barva	Skříň a otočný rám: RAL 7035 Čelní dveře: stříbrné
Rozsah dodávky	Skříň Čelní dveře Otočný rám 482,6 mm (19"), namontovaný Včetně upevňovacího příslušenství
Výškové moduly	6 U
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 380 mm Hloubka: 369 mm
Instalační hloubka	270 mm
Světlé rozměry	Světlá šířka: 537 mm Světlá výška: 317 mm
Základní materiál	Hliník
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55

## Funkce

---

OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 mm
--	------------

---

Balení	1 ks
--------	------

---

Netto hmotnost	19,8 kg
----------------	---------

---

Brutto hmotnost	20,8 kg
-----------------	---------

---

Číslo celní sazby	94032080
-------------------	----------

---

ECLASS 8.0	27142408
------------	----------

---

## Schválení

---

Schválení	Lloyds Register of Shipping
-----------	-----------------------------