

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2094.400 Rozpěrné matice se šrouby, 19"

Stát: 21.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2094.400 - Rozpěrné matice se šrouby, 19"

Šroubové spojení tvoří rozpěrná matice, která se pouze zasune z přední strany do čtvercového montážního otvoru a pak zajistí upevňovacím šroubem.



Funkce

Obj. číslo	DK 2094.400
Provedení	Velikost upevňovacího otvoru 9,5 x 9,5 mm
Popis výrobku	Šroubové spojení se skládá z rozpěrné matice, která se zasouvá pouze čelně ve čtyřhranném upevňovacím otvoru a následně se zajišťuje pomocí upevňovacího šroubu. Při utažení šroubu se klecová matice rozepře a zafixuje tak upevňované prvky. Rozsah upnutí 1,2 – 4,5 mm. Šrouby s hvězdicovou drážkou, velikost hrotu T 30.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Šrouby s plochou hlavou Rozpěrná matice Podložky z umělé hmoty
Rozměry	Závit: M6 Délka závitu: 16 mm
Balení	50 ks

Funkce

Netto hmotnost	0,3 kg
Brutto hmotnost	0,38 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73181900
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Popis výrobku	Nasazovací matice pro 19"