

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2255.605

## Nástěnné skřínky EL, trojdílné

Stát: 7.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2255.605 - Nástěnné skříňky EL, trojdílné s montážní deskou a profilovými lištami, pevná montáž

Nástěnná skříň 3dílná, předem osazená: uzavřenou přírubovou deskou, nahoře a dole, montážní deska přiložena. Krytí IP 55

## Funkce

|                    |   |
|--------------------|---|
| Obj. číslo         | EL 2255.605   |
| Provedení          | Nástěnná skříň IT<br>s montážní deskou a profilovými lištami, pevná montáž  |
| Popis výrobku      | Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu.   |
| Materiál           | Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm<br>Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm  |
| Povrch             | Strukturovaná prášková barva  |
| General colour     | RAL 7035  |
| Barva              | Nástěnný a otočný díl: RAL 7035<br>Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)   |
| Rozsah dodávky     | Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou, nahoře a dole, a montážní deska (přiložena)<br>Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu a dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž<br>Designové prosklené dveře<br>1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5<br>Komfortní rukojeť Mini pro uzavírací vložky<br>Bezpečnostní zámek 3524 E |
| Výškové moduly     | 15 U  |
| Rozměry            | Šířka: 600 mm<br>Výška: 746 mm<br>Hloubka: 373 mm   |
| Instalační hloubka | 320 mm  |
| Světlé rozměry     | Světlá šířka: 502 mm<br>Světlá výška: 683 mm  |

# Funkce

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Hloubka otočného dílu                  | 216 mm                   |
| Rozměry montážní desky (Š x V)         | 485 mm x 699 mm          |
| Hloubka nástěnného dílu                | 135 mm                   |
| Kód IK                                 | IK08                     |
| Zatížitelnost otočného dílu (statická) | 750 N                    |
| Základní materiál                      | Ocelový plech            |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529     | IP 55                    |
| Balení                                 | 1 ks                     |
| Netto hmotnost                         | 39,901 kg                |
| Brutto hmotnost                        | 42 kg                    |
| Číslo celní sazby                      | 94032080                 |
| ETIM 9                                 | EC002500                 |
| ETIM 8                                 | EC002500                 |
| ECLASS 8.0                             | 27180208                 |
| Popis výrobku                          | EL nást.skříň,15U hl.372 |

# Schválení

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Schválení | Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|-----------|---------------------------------------|