

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2260.955

Nástěnné skřínky AX, trojdílné

Stát: 28.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2260.955 - Nástěnné skříňky AX, trojdílné s výstupním filtrem Blue e+

Koncepce dodávky třídílných nástěnných skříní AX snižuje složitost a zvyšuje flexibilitu. Díky systémové stavebnici AX/VX jsou skříně vhodné pro různá použití. Třídílná struktura zajišťuje snadný přístup.



Funkce

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | AX 2260.955 |
| Provedení | Nástěnná skříň IT |
| Materiál | Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm |
| Povrch | Strukturovaná prášková barva |
| Barva | Nástěnný a otočný díl: RAL 7035 Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá) |
| Rozsah dodávky | Stěnový díl: Přírubová deska uzavřená, horní a dolní Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu a dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž Designové prosklené dveře Zámek designových prosklených dveří: bezpečnostní zámek 3524 E Zámek středního dílu: 3 mm Doppelbart 2 Blue e+ výstupní filtry (volně přiložené) Komfortní rukojeť Mini |
| Výškové moduly | 9 U |

Funkce

| | |
|---|--|
| Rozměry | Šířka: 600 mm Výška: 478 mm Hloubka: 573 mm |
| Instalační hloubka | 520 mm |
| Světlé rozměry | Světlá šířka: 502 mm Světlá výška: 417 mm |
| Hloubka otočného dílu | 416 mm |
| Hloubka nástěnného dílu | 135 mm |
| Počet uzávěrů | 1 |
| Kód IK | IK08 |
| Zatížitelnost otočného dílu (statická) | 450 N |
| Zatížitelnost stěnového dílu (statická) | 150 N |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Komfortní rukojeť Mini Vložka uzávěru: Bezpečnostní vložka, zámek č. 3524 E |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 54 ve spojení s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| Popis výrobku | Nástěnná skříň AX, 3-dílná s výstupním filtrem Blue e+, ŠVH: 600×478×573 mm, 9 U, stěnový díl: uzavřená přírubová deska nahoře a dole, s mini komfortní rukojetí |

Schválení

| | |
|------------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |