

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2262.160

Nástěnné skřínky AX, trojdílné

Stát: 28.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2262.160 - Nástěnné skříňky AX, trojdílné

Koncepce dodávky třídílných nástěnných skříní AX snižuje složitost a zvyšuje flexibilitu. Díky systémové stavebnici AX/VX jsou skříně vhodné pro různá použití. Třídílná struktura zajišťuje snadný přístup.



Funkce

Obj. číslo	AX 2262.160
Provedení	Nástěnná skříň IT
Materiál	Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	Nástěnný a otočný díl: RAL 7035 Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)
Rozsah dodávky	Stěnový díl: Přírubová deska uzavřená, horní a dolní Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu a dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž Designové prosklené dveře Zámek středního dílu: 3 mm Doppelbart Zámek designových prosklených dveří: bezpečnostní zámek 3524 E Komfortní rukojeť pro zámkové vložky a 2-bodové zamykání
Výškové moduly	21 U
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.012 mm Hloubka: 673 mm
Instalační hloubka	620 mm
Světlé rozměry	Světlá šířka: 502 mm Světlá výška: 951 mm

Funkce

Hloubka otočného dílu	516 mm
Hloubka nástěnného dílu	135 mm
Počet uzávěrů	1
Zatížitelnost otočného dílu (statická)	750 N
Zatížitelnost stěnového dílu (statická)	250 N
Základní materiál	Ocelový plech
Uzávěr	Provedení uzávěru: Komfortní rukojeť a dvoubodová aretace Vložka uzávěru: Bezpečnostní vložka, zámek č. 3524 E
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 54 ve spojení s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole
Balení	1 ks
Netto hmotnost	55 kg
Brutto hmotnost	56,5 kg
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	AX nástěnná skříň, 3-dílná, Š×V×H: 600×1012×673 mm, 21 U, stěnový díl: uzavřená přírubová deska nahoře a dole, s komfortní rukojetí

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě