


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2262.605

## Nástěnné skřínky EL, trojdílné

Stát: 1.3.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2262.605 - Nástěnné skříňky EL, trojdílné s montážní deskou a profilovými lištami, pevná montáž

Nástěnná skříň 3dílná, předem osazená: uzavřenou přírubovou deskou, nahoře a dole, montážní deska přiložena. Krytí IP 55

## Funkce

Obj. číslo	EL 2262.605
Provedení	Nástěnná skříň IT s montážní deskou a profilovými lištami, pevná montáž
Popis výrobku	Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu.
Materiál	Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	Nástěnný a otočný díl: RAL 7035 Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)
Rozsah dodávky	Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou, nahoře a dole, a montážní deska (přiložena) Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu a dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž Designové prosklené dveře 1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5 Komfortní rukojeť Mini pro uzavírací vložky Bezpečnostní zámek 3524 E
Výškové moduly	12 U
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 612 mm Hloubka: 473 mm
Instalační hloubka	420 mm
Světlé rozměry	Světlá šířka: 502 mm Světlá výška: 549 mm

# Funkce

Hloubka otočného dílu	316 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	485 mm x 565 mm
Hloubka nástěnného dílu	135 mm
Kód IK	IK08
Zatížitelnost otočného dílu (statická)	600 N
Základní materiál	Ocelový plech
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Balení	1 ks
Netto hmotnost	37,05 kg
Brutto hmotnost	39 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Popis výrobku	EL nást.skříň,12U hl.472

# Schválení

Schválení	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	---