

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2371.020

# Prvek se zábleskovým osvětlením

Stát: 22.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2371.020 - Prvek se zábleskovým osvětlením pro signální sloupky, modulární

Se signalizací v úhlu 360° díky optimalizovanému optickému hranolu, počet možných stupňů = 5 prvků, při stejném napětí.

## Funkce

Obj. číslo	SG 2371.020
Provedení	Prvek se zábleskovým osvětlením
Popis výrobku	S vyzářováním paprsku 360° díky optimalizované technice hranolu. Počet možných stupňů = 5 prvků, při stejném napětí.
Výhody	Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru. Konfigurace až pěti prvků při stejném napětí. Prvky jsou k dispozici v různých barvách a s různými hodnotami napětí. Prvek s blikajícím a zábleskovým světlem, včetně žárovky, k přímému použití.
Popis funkce	Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky, žárovkami a popisovací tabulkou
Materiál	Skříň z polyamidu Sférický kryt: polykarbonát transparentní
Barva	Žlutý
Průměr	70 mm
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi	2500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	250 V AC
Jmenovitý proud max.	125 mA
Rozměry	Výška: 56 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54, je-li uzavírací kryt nebo akustický prvek namontován nahoře

## Funkce

---

Jmenovité provozní napětí	24 V (DC)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,09 kg
Brutto hmotnost	0,098 kg
Číslo celní sazby	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Popis výrobku	Opt.prvek - žlutý, zábleskový, 24VDC

## Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------