


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.020

Prvek trvalého osvětlení LED

Stát: 31.1.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.020 - Prvek trvalého osvětlení LED pro signální sloupky, modulární

Se signalizací v úhlu 360° díky optimalizovanému optickému hranolu, počet možných stupňů = 5 prvků, při stejném napětí.

Funkce

Obj. číslo	SG 2372.020
Provedení	Prvek trvalého osvětlení LED
Popis výrobku	S vyzařováním paprsku 360° díky optimalizované technice hranolu. Počet možných stupňů = 5 prvků, při stejném napětí.
Výhody	Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru. Konfigurace až pěti prvků při stejném napětí. Prvky jsou k dispozici v různých barvách a s různými hodnotami napětí.
Popis funkce	Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky, žárovkami a popisovací tabulkou
Materiál	Skříň z polyamidu Sférický kryt: polykarbonát transparentní
Barva	Žlutý
Průměr	70 mm
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi	2500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	250 V AC
Jmenovitý proud max.	25 mA
Rozměry	Výška: 56 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 54, je-li uzavírací kryt nebo akustický prvek namontován nahoře
Jmenovité provozní napětí	24 V (AC/DC)

Funkce

Balení	1 ks
Netto hmotnost	0.08
Brutto hmotnost	0.089
Číslo celní sazby	85311095
EAN	4028177220195
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------