

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2372.101**

**Signální sloup 3dílný LED**

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.101 - Signální sloup 3dílný LED

Pro detekci poruch a provozních stavů u strojů a automatizovaných procesů bez prodlevy nabízí společnost Rittal flexibilní program signalizačních sloupků pro jakoukoli aplikaci. Stačí-li tři standardní signální barvy, pak je ideálním řešením 3násobný signalizační LED systém připravený k zapojení.

## Funkce

Obj. číslo	SG 2372.101
Provedení	pro montáž na trubku
Výhody	Kompletní řešení připravené k okamžitému připojení Extrémně vysoká životnost LED diod (max. 100 000 h, proto bezúdržbové) Nízké náklady na montáž a skladování
Technické údaje	3stupňové, červené, žluté, zelené Úhel vyzařování: 3 x 120°
Kabeleinführung	Min. průměr kabelu: 3 mm Max. průměr kabelu: 6,5 mm
Způsob (elektrického) připojení	Pružinové svorky
Světelný zdroj	LED diody
Rozměry	Výška: 211,5 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...50 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 65
Jmenovité provozní napětí	24 V
Závit	M12 x 1,5
Poznámka	Signální sloupek se skládá z položek 2372001, 2372021, 2372011 a 2368001.
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,25 kg
Brutto hmotnost	0,308 kg

## Funkce

---

Číslo celní sazby	85318070
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
Popis výrobku	Signální sloupek kompaktní, 3stupňový LED, červená, žlutá, zelená, pro montáž na trubku

## Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------