


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2384.010

Skřínky pro tlačítka

Stát: 23.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2384.010 - Skříňky pro tlačítka Nerez ocel

Klávesnicová skříňka z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), s výřezy na klávesy Ø 22,5 mm. Krytí IP 66

Funkce

Obj. číslo	SM 2384.010
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch	Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 240
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 100 mm Výška: 100 mm Hloubka: 90 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Vzdálenost otvorů	60 mm
Výřezy (počet x Ø)	1 x 22,5 mm
Uzávěr	Provedení uzávěru: Rychlouzávěr včetně plastových vložek Počet uzávěrů: 2
Zavedení kabelů (počet x Ø)	1
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů	1
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)

Funkce

Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,68 kg
Brutto hmotnost	0,72 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	SM skříňka 100x100x89

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---