

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.000

Kabelové průchodky HD

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.000 - Kabelové průchodky HD

Kabelová průchodka HD IP 68 (5 barů, 30 min)



Funkce

Obj. číslo	HD 2410.000
Provedení	Standardní
Výhody	Účinné zamezení usazování škodlivých mikroorganismů díky hladkému a uzavřenému vnějšímu povrchu. Podstatně snazší a tedy méně nákladné čištění ve srovnání s běžnými kabelovými průchodkami.
Oblasti použití	Výroba a balení potravin Čisté technologické prostory (např. farmacie) Biotechnologie Chemický průmysl
Materiál	Matice: nerezocel 1.4305 (AISI 303) Těsnění: v souladu se směrnici FDA 21 CFR 177.2600
Rozměry	Závit: M12 x 1,5
Pro Ø kabelu	3 - 6,5 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...100 °C

Funkce

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 68 (5 barů, 30 min)
Balení	5 ks
Netto hmotnost	0,115 kg
Brutto hmotnost	0,123 kg
Číslo celní sazby	73181900
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	HD kabelová průchodka

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení výrobce
------------	--------------------