

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.111

# Kabelové průchodky HD

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.111 - Kabelové průchodky HD

Kompaktnější konstrukce a pojistná matice je již součástí dodávky.



## Funkce

Obj. číslo	HD 2410.111
Provedení	EMC
Výhody	Účinné zamezení usazování škodlivých mikroorganismů díky hladkému a uzavřenému vnějšímu povrchu. Podstatně snazší a tedy méně nákladné čištění ve srovnání s běžnými kabelovými průchodkami.
Oblasti použití	Výroba a balení potravin Čisté technologické prostory (např. farmacie) Biotechnologie Chemický průmysl
Materiál	Matice: nerezocel 1.4305 (AISI 303) Těsnění: EPDM, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Rozsah dodávky	Včetně kontramatice
Rozměry	Závit: M16 x 1,5
Pro Ø kabelu	5 - 10 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...100 °C

## Funkce

---

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP69 / IPX8 (5 barů, 30 min)
Balení	5 ks
Netto hmotnost	0,2 kg
Brutto hmotnost	0,206 kg
Číslo celní sazby	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	HD kabelová průchodka, nerez ocel 1.4305, velikost: M16x1,5, pro kabel Ø 5-10 mm, provedení EMC

## Schválení

---

Schválení	UR + C-UR (recognized) VDE
-----------	-------------------------------