

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.851**

**Kabelové průchodky z mosazi**

Stát: 7.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.851 - Kabelové průchodky z mosazi

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přitah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

## Funkce

Obj. číslo	SZ 2411.851
Výhody	Průchodka a kontramatice jsou prodávány společně v jednom balení, což usnadňuje objednávání a skladování. Upínací lamely pro rovnoměrné utažení a odlehčení tahu, které chrání kabel
Materiál	Mosaz Těsnění: CR/NBR
Povrch	Poniklováno
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 68 (5 barů, 30 min)
Rozměry	Výška: 43 mm
Závit	M40 x 1,5
Délka závitu	9 mm
Min. průměr kabelu	19 mm
Max. průměr kabelu	28 mm
Rozsah provozních teplot	-40 °C...100 °C
torque	17 Nm
Velikost klíče	43 mm
Rozměry	Závit: M40 x 1,5 Délka závitu: 9 mm
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Balení	4 ks

## Funkce

---

Netto hmotnost	0,64 kg
Brutto hmotnost	0,692 kg
Číslo celní sazby	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	SZ Kabelové průchodky z mosazi, velikost: M40x1,5, pro kabely ø 19-28 mm

## Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed) VDE
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK