

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2463.000

Vložka uzávěru

Stát: 8.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2463.000 - Vložka uzávěru

Alternativní zámkové vložky jako např. trojhran, čtyřhran, šroubovací, Daimler, Fiat, Doppelbart.

Funkce

Obj. číslo	SZ 2463.000
Provedení	A
Materiál	Zinkový tlakový odlitek
Délka	27 mm
Montáž v systému rukojetí	Komfortní rukojeť AX Komfortní rukojeť Mini AX Standardní rukojeť Ergoform-S Standardní rukojeť Ergoform-S pro plastové rozváděčové skříně KS
Uzávěr	Vložka uzávěru: 8 mm trojhran
Vhodné pro typ skříně	KX E-Box AX AX IT Ovládací skříňka AX AX z plastu EB BG AE TE Střední a horní díl TP Spodní díly TP Kompaktní pult TP pult/víko Kompaktní pult TP pult/dveře Univerzální pult TP Stojanový pult CX Horní díl pultu CX Střední díl pultu CX Spodní díl pultu CX
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,014 kg

Funkce

Brutto hmotnost	0,015 kg
Číslo celní sazby	83016000
ETIM 9	EC000743
ETIM 8	EC000743
ECLASS 8.0	27409218
Popis výrobku	SZ Vložka uzávěru, provedení A, zinkový tlakový odlitek, 8 mm trojhran, D: 27 mm